

10 Megapixel IR Series

ES0522F.IR



有效焦距	E.F.L.		5 mm
相对孔径	F No.		F2.2
接口类型	Mount Type		CS
水平视角	H.FOV	1/1.8"	72°
像面尺寸	Image Format (Max)		1/1.8"
光圈类型	Iris Type		Fixed
近 摄 距	M.O.D		0.3m
畸 变	TV Distortion	1/1.8"	-8%
操控方式	Control Type	变倍 Zoom	/
		聚焦 Focus	Manual
工作温度	Operating Temperature		-30°C ~ 70°C
镜头重量	Weight		39g

尺寸规格 Dimensions

