

1/2.5" Megapixel IR Series

TS0416F.IR-S



有效焦距	E.F.L.		4 mm
相对孔径	F No.		F1.6
接口类型	Mount Type		CS
水平视角	H.FOV	1/2.5" Full	80°
		1/2.8" 1080P	76°
		1/3.2" Full	62°
像面尺寸	Image Format (Max)		1/2.5"
光圈类型	Iris Type		Fixed
近 摄 距	M.O.D		0.3m
畸 变	TV Distortion	1/2.5" Full	12%
操控方式	Control Type	变倍 Zoom	/
		聚焦 Focus	Manual
工作温度	Operating Temperature		-20°C ~ 60°C
镜头重量	Weight		26g
尺寸规格	Dimensions		

