

镜头参数 (Parameter of Lens)


型号 (Model) :

CS-6IR(5MP)-L



分辨率 (Resolution)	5 Megapixel			
像面尺寸 (Image format)	1/2.5"			
焦距 (Focal length)	6mm			
通光孔径 (Aperture)	F2.0			
接口 (Mount)	CS			
视场角 (Field Angle) D×H×V(°)	°	1/2.5	1/2.7	1/3
	D	79.5	72.4	62.8
	H	60.49	55.6	48.5
	V	43.5	40	35.5
畸变 (Optical Distortion)	-27%(MAX)			
最近物距 (M. O. D.)	0.3m			
外形尺寸 (Dimension)	Φ28×29.5mm			
重量 (Weight)	40±2g			
法兰后焦距 (Flange BFL)	12.5mm			
光学后焦距 (BFL)	8.8mm			
机械后焦距 (MBF)	7.9mm			
日夜共焦 (IR Correction)	Yes			
操作方法 (Operation)	光圈 (Iris)	固定光圈 (Fixed)		
	聚焦 (Focus)	/		
	变焦 (Zoom)	/		
工作温度 (Operating temperature)	-20°C ~ +60°C			

尺寸 (Size)



尺寸公差 Size tolerance (mm) :	0-10±0.05	10-30±0.10	30-120±0.20
角度公差 Angle tolerance	±2°		